



## [BUCK]

### CAISSONS. L'INDISPENSABLE POUR VOTRE BUREAU

Une ligne de mobilier auxiliaire conçue pour le rangement de petit matériel de bureau ainsi que le classement de dossiers suspendus.

Cette série se traduit par solutions pratiques et fonctionnelles afin de compléter au mieux son espace de travail tout en s'adaptant aux besoins de chacun.

[CT\_BUCK] 2017-V01


GAPSA | +34 937142240 | [gapsa@gapsa.es](mailto:gapsa@gapsa.es) | [www.gapsa.es](http://www.gapsa.es)

## CARACTERISTIQUES TÉCNIQUES DES CAISSONS


### STRUCTURE

<b>Structure</b>	Tôle laminée à froid de 0,8 mm – 1,2 mm <b>Référence DC 01 – Acier EN-10130</b>
------------------	--

### Couleurs structures



### Couleurs tapissage modèle SIT (R: Simili cuir C:Tissu)



1	<b>Accessoires de série</b>	Equipé de série avec plumier amovible de PVC
2	<b>Anti basculement</b>	Tiroir pour dossier suspendu avec 5 <sup>a</sup> roue anti-basculement
3	<b>Modèle Hauteur bureau</b>	Caissons hauteur bureau avec 2 options de nivelation en hauteur (N25 = 685 a 708 y N35 = 703 a 738)
4	<b>Modèle Mobil</b>	Equipé avec un 4 roues (Celles de devant avec frein)
5	<b>Tiroir multi format</b>	Tiroir 100% amovible avec adaptateur mobile transversal des A4, Foliole et anglaise
6	<b>Modèle Sit</b>	Equipé d'un coussin en semi cuir ou tissu et renforcé pour l'assise (Charge maximale 100 kg).
7	<b>Poignée</b>	Latéral (intégré dans le latéral des tiroirs)
8	<b>Top (optionnel)</b>	Tope en mélamine de 19mm avec les chants en PVC de 2mm

### DIMENSIONS

<b>Caisson mobil - BM3</b>	3 Tiroirs	547 x 422 x 535 (millimètres)
<b>Caisson mobil - BM2</b>	1 Tiroir + 1 tiroir dossier suspendu	547 x 422 x 535 (millimètres)
<b>Caisson mobil - BM3P</b>	Tiroir plumier + 3 Tiroirs	547 x 422 x 535 (millimètres)
<b>Caisson mobil - BM2P</b>	Tiroir plumier + 1 Tiroir +Tiroir dossier suspendu	547 x 422 x 535 (millimètres)
<b>Caisson Sit - BS3</b>	3 Tiroirs. Renfort inclus + Coussin avec tissu.	547 x 422 x 535 (millimètres)
<b>Caisson - BS2</b>	2 Tiroirs + 1 tiroir dossier suspendu. renfort inclus+ Coussin avec tissu	547 x 422 x 535 (millimètres)
<b>Hauteur bureau- BP47 N25/N35</b>	4 Tiroirs	685 – 708 / 703-738 x 422 x 755 (millimètres)
<b>Hauteur bureau - BP37 N25/N35</b>	2 Tiroirs + 1 Tiroir dossier suspendu	685 – 708 / 703-738 x 422 x 755 (millimètres)
<b>Hauteur bureau- BP45 N25/N35</b>	4 Tiroirs	685 – 708 / 703-738 x 422 x 535 (millimètres)
<b>Hauteur bureau- BP35 N25/N35</b>	2 Tiroirs + 1 tiroir dossier suspendu	685 – 708 / 703-738 x 422 x 535 (millimètres)

### Peinture

<b>Traitement</b>	Bain de dégraissage et traitement anticorrosion basé sur la nanotechnologie <b>Testé selon la norme UNE-EN-ISO9227</b>
<b>Recouvrement</b>	Recouvrement en poudre formulée avec un mélange de résines époxy-polyester, présentant d'excellentes propriétés mécaniques, chimiques et polymérisé à 190°
<b>Finition</b>	Texturé et liseR9006)

### CRITERES ECOLOGIQUES DE DESIGN- ECODESIGN

- L'emploi de la quantité des matières premières nécessaires pour assurer la qualité du produit fini y l'utilisation d'au moins 35% d'acier recyclé comme contenu de la matière première
- Matières premières 100% recyclables.
- Utilisation de la quantité de peinture recommandée par le fabricant pour assurer un recouvrement optimal.
- Emballage redessiné avec matières recyclables pour la protection et la prévisualisation du contenu.
- Considérations écologiques avec *partners* (Fournisseurs avec ISO 14001 –environnemental).

### POURCENTAGE DE RECYCLAGE DU MOBILIER FABRIQUÉ A GAPSA: 100% RECYCLABLES

### CERTIFICATS/ NORMES

<b>UNE-EN-ISO 9001</b>	Qualité – systèmes de gestion de qualité
<b>UNE-EN-ISO 14001</b>	Environnement – Systèmes de gestion de l'environnement
<b>UNE 89401</b>	Mobilier de bureau – matériels pour le mobilier de bureau
<b>UNE-EN-ISO 14073 -1-2-3</b>	Mobilier de bureau – Dimensions, conditions de sécurité, méthodes d'essai de stabilité et résistance
<b>UNE-EN-ISO 14074</b>	Mobilier de bureau – méthodes d'essai de résistance et durabilité des parties mobiles.



**NETTOYAGE**


- Nettoyer avec un torchon imbibé d'eau ou avec des nettoyeurs domestiques non agressifs.
- Ne pas utiliser de solvants, vernis, cétones, etc....
- Il est recommandé d'éliminer la poussière des zones inaccessibles avec un aspirateur ayant un embout adapté ou un torchon sec.
- Ne pas nettoyer l'armoire avec un nettoyeur haute pression ou vapeur.

**2 AÑS DE GARANTIE**

Tous les articles GAPSA ont une garantie de 2ans. Cette garantie est applicable à tout défaut de fabrication du produit mais elle ne comprend pas les dommages causés par une mauvaise utilisation



M  
O  
V  
I  
L  
-  
S  
I  
T



P  
E  
D  
E  
S  
T  
A  
L

